

Garant**Llave de boca / llave estrella de carraca, Ancho de llave: 21 mm****Datos de pedido**

Número de pedido	614770 21
GTIN	4067263001195
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Descripción técnica

Altura del anillo h_2	13,9 mm
Ø anillo D	42 mm
Anchura de boca b	46,7 mm
Altura de boca h_1	7,3 mm
Ancho de llave	21 mm
Medidas anchos de llave	métrico
Longitud llave L	286 mm
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Procedimiento de fabricación	forjado en estampa
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado

Tope final lado boca	no
Función de soporte lado boca	no
con cabezal basculante	no
Carraca reversible	no
Tipo de producto	Llave