

Garant**Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en estuche enrollable,
Cantidad de llaves: 5****Datos de pedido**

Número de pedido	614775 5
GTIN	4067263001294
Clase de artículo	61B

Descripción**Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

Material:

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

Suministro:

1 llave de cada tam. del n.º 614770 en los tamaños 8; 10; 13; 16; 17.

Nota:

Los estuches enrollables están disponibles en el n.º 614773.

Descripción técnica

Cantidad de llaves	5
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Medidas anchos de llave	métrico
Tope final lado boca	no
Función de soporte lado boca	no
con cabezal basculante	no
Carraca reversible	no

Tipo de producto

Llave

Accesorios

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 16 mm

614770 16

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 13 mm

614770 13

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 17 mm

614770 17

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 8 mm

614770 8

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 10 mm

614770 10