

**Garant****Juego de llaves de boca / llaves estrella de carraca, en estuche enrollable,  
Cantidad de llaves: 10****Datos de pedido**

Número de pedido	614775 10
GTIN	4067263001300
Clase de artículo	61B

**Descripción****Ejecución:**

Forjada en estampa. Lado de la estrella con carraca de estrella de marcha suave especial y estable. Ángulo de ajuste extremadamente pequeño 5°.

**Material:**

Acero al cromo vanadio, cromado mate.

**Suministro:**

1 llave de cada tam. del n.º 614770 en los tamaños 8; 9; 10; 11; 13; 14; 16; 17; 18; 19.

**Nota:**

Los estuches enrollables están disponibles en el n.º 614773.

**Descripción técnica**

Cantidad de llaves	10
Posición anillo	0 grados
Número de dientes	72
Ángulo de ajuste	5 grados
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	cromado
Medidas anchos de llave	métrico
Tope final lado boca	no
Función de soporte lado boca	no
con cabezal basculante	no
Carraca reversible	no

Tipo de producto

Llave

**Accesorios**

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 16 mm

614770 16

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 18 mm

614770 18

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 13 mm

614770 13

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 11 mm

614770 11

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 10 mm

614770 10

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 19 mm

614770 19

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 17 mm

614770 17

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 8 mm

614770 8

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 9 mm

614770 9

Llave de boca / llave estrella de carraca Ancho de llave 14 mm

614770 14