

Garant GRIDLINE

**Estación de trabajo eLevel con tablero de bambú, Longitud: 1500/2mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 920016 1500/2 |
| GTIN              | 4067263001423 |
| Clase de artículo | 91P           |

**Descripción****Ejecución:**

**Estación de trabajo eLevel** – regulable en altura de forma progresiva y eléctrica. Ajuste de altura con panel de mando electrónico. Panel de mando con pantalla y función de memoria. Accionando se adapta la **altura de todo el puesto de trabajo**.

**Lacado:**

**Pie soporte** antracita RAL 7016, **no configurable**.

**Columna elevadora** de aluminio anodizado, **no configurable**.

**Panel posterior y lateral** gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo, configurable**.

**Nota:**

- **Por favor, tenga en cuenta, al utilizar las carcasas para atornillar debajo del tablero de trabajo, que las carcasas no deben sobrepasar una altura máxima de 500 mm.**
- **Atención: en una colocación en fila, utilizar chapas cortantes n.º 920350 (peligro de aplastamiento).**

Los tamaños con .../2 están equipados con una unidad de elevación alternativa. Las especificaciones técnicas son similares a las de las unidades de elevación anteriores, con pequeños cambios. El panel de control es visualmente diferente para estos tamaños, pero funcionalmente igual.

- **La introducción de estos números de artículo solo se realiza después de una consulta previa con el departamento de compras técnicas P93, tel. +49 89 8391 9165; se debe comprobar la disponibilidad actual.**
- **Tener en cuenta la capacidad de carga máxima, ¡no debe superarse bajo ninguna circunstancia! Especialmente importante en la planificación de las superestructuras de las columnas de apoyo.**

## Descripción técnica

|  |  |
|--|--|
| Tensión nominal  | 250 V  |
| Principio de regulación de la altura   | Estructura completa  |
| Tipo de enchufe entrada  | F  |
| Profundidad  | 800 mm   |
| Material tablero de trabajo  | Bambú  |
| Panel de mando con pantalla y función de memoria   | sí   |
| Tablero de trabajo profundidad   | 800 mm   |
| Peso   | 80 kg  |
| Anchura  | 1500 mm  |
| Longitud del tablero de trabajo  | 1500 mm  |
| Regulación de la altura gradual  | sí   |
| Serie  | Workstation  |
| Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de – a                                    | 670 - 990 mm   |
| Modelo   | eLevel   |
| Tablero de trabajo grosor  | 50 mm  |
| Regulación de la altura para puesto de trabajo   | 670-990 mm   |
| Ejecución construcción   | Construcción de tubos de acero                                 |
| Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera) | 250 kg   |
| Ejecución regulación de la altura  | eléctrico  |
| Grosor de plaquita   | 50 mm  |
| Compensación de altura   | 25 mm  |
| Selección del color  | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tipo de producto   | Mesa de trabajo  |

