

Garant GRIDLINE

Estación de trabajo eLevel con tablero Eterlux claro, Longitud: 1500/2mm**Datos de pedido**

Número de pedido	920014 1500/2
GTIN	4067263001393
Clase de artículo	91P

Descripción**Ejecución:**

Estación de trabajo eLevel – regulable en altura de forma progresiva y eléctrica. Ajuste de altura con panel de mando electrónico. Panel de mando con pantalla y función de memoria. Accionando se adapta la **altura de todo el puesto de trabajo**.

Lacado:

Pie soporte antracita RAL 7016, **no configurable**.

Columna elevadora de aluminio anodizado, **no configurable**.

Panel posterior y lateral gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo, configurable**.

Nota:

- **Por favor, tenga en cuenta, al utilizar las carcasas para atornillar debajo del tablero de trabajo, que las carcasas no deben sobrepasar una altura máxima de 500 mm.**
- **Atención: en una colocación en fila, utilizar chapas cortantes n.º 920350 (peligro de aplastamiento).**

Los tamaños con .../2 están equipados con una unidad de elevación alternativa. Las especificaciones técnicas son similares a las de las unidades de elevación anteriores, con pequeños cambios. El panel de control es visualmente diferente para estos tamaños, pero funcionalmente igual.

- **La introducción de estos números de artículo solo se realiza después de una consulta previa con el departamento de compras técnicas P93, tel. +49 89 8391 9165; se debe comprobar la disponibilidad actual.**
- **Tener en cuenta la capacidad de carga máxima, ¡no debe superarse bajo ninguna circunstancia! Especialmente importante en la planificación de las superestructuras de las columnas de apoyo.**

Descripción técnica

Superficie tablero de trabajo	Eterlux (melamina/resina fenólica)
Grosor superficie	2,7 mm
Peso	80 kg
Tablero de trabajo grosor	40 mm
Principio de regulación de la altura	Estructura completa
Modelo	eLevel
Tablero de trabajo profundidad	800 mm
Material tablero de trabajo	Eterlux
Serie	Workstation
Longitud del tablero de trabajo	1500 mm
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo) de – a	670 - 990 mm
Color superficie tablero de trabajo	gris claro
Anchura	1500 mm
Regulación de la altura gradual	sí
Tipo de enchufe entrada	F
Superficie tablero de trabajo	Recubrimiento muy resistente a los arañazos y resistente a altas temperaturas
Panel de mando con pantalla y función de memoria	sí
Tensión nominal	250 V
Profundidad	800 mm
Regulación de la altura para puesto de trabajo	670-990 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaquita	40 mm
Compensación de altura	25 mm

Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Mesa de trabajo