

Garant GRIDLINE

**Estación de trabajo eLevel con tablero de bambú, Longitud: 2000/2mm****Datos de pedido**

Número de pedido	920016 2000/2
GTIN	4067263001430
Clase de artículo	91P

**Descripción****Ejecución:**

**Estación de trabajo eLevel** – regulable en altura de forma progresiva y eléctrica. Ajuste de altura con panel de mando electrónico. Panel de mando con pantalla y función de memoria. Accionando se adapta la **altura de todo el puesto de trabajo**.

**Lacado:**

**Pie soporte** antracita RAL 7016, **no configurable**.

**Columna elevadora** de aluminio anodizado, **no configurable**.

**Panel posterior y lateral** gris claro RAL 7035 **con recubrimiento de polvo, configurable**.

**Nota:**

- **Por favor, tenga en cuenta, al utilizar las carcasas para atornillar debajo del tablero de trabajo, que las carcasas no deben sobrepasar una altura máxima de 500 mm.**
- **Atención: en una colocación en fila, utilizar chapas cortantes n.º 920350 (peligro de aplastamiento).**

Los tamaños con .../2 están equipados con una unidad de elevación alternativa. Las especificaciones técnicas son similares a las de las unidades de elevación anteriores, con pequeños cambios. El panel de control es visualmente diferente para estos tamaños, pero funcionalmente igual.

- **La introducción de estos números de artículo solo se realiza después de una consulta previa con el departamento de compras técnicas P93, tel. +49 89 8391 9165; se debe comprobar la disponibilidad actual.**
- **Tener en cuenta la capacidad de carga máxima, ¡no debe superarse bajo ninguna circunstancia! Especialmente importante en la planificación de las superestructuras de las columnas de apoyo.**

## Descripción técnica

Longitud del tablero de trabajo	2000 mm
Tablero de trabajo profundidad	800 mm
Modelo	eLevel
Tipo de enchufe entrada	F
Intervalo de ajuste de altura (borde superior del tablero de trabajo ) de – a	670 - 990 mm
Tensión nominal	250 V
Material tablero de trabajo	Bambú
Panel de mando con pantalla y función de memoria	sí
Principio de regulación de la altura	Estructura completa
Anchura	2000 mm
Regulación de la altura gradual	sí
Profundidad	800 mm
Serie	Workstation
Tablero de trabajo grosor	50 mm
Peso	93 kg
Regulación de la altura para puesto de trabajo	670-990 mm
Ejecución construcción	Construcción de tubos de acero
Banco de trabajo/mesa capacidad de carga - carga máxima distribuida por la superficie del estante (sobre madera)	250 kg
Ejecución regulación de la altura	eléctrico
Grosor de plaquita	50 mm
Compensación de altura	25 mm
Selección del color	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tipo de producto	Mesa de trabajo

