



## Eje de unión con espiga elástica, Tipo: 4



### Datos de pedido

Número de pedido	650002 4
GTIN	4062406235833
Clase de artículo	62A

### Descripción

**Aplicación:**

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

Excepto tam. 6.

**Material:**

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

### Descripción técnica

Accionamiento del lado de la máquina	E 11,2 (7/16 pulgada)
Perfil de accionamiento	Acoplamiento de 6 caras
Longitud total	75 mm
Salida cuadrada	3/8 pul
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	fosfatado
adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vástago de unión