



Eje de unión con espiga elástica, Tipo: 5



Datos de pedido

Número de pedido	650002 5
GTIN	4062406235840
Clase de artículo	62A

Descripción

Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

Excepto tam. 6.

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descripción técnica

Perfil de accionamiento	Acoplamiento de 6 caras
Salida cuadrada	1/2 pul
Accionamiento del lado de la máquina	E 11,2 (7/16 pulgada)
Longitud total	75 mm
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	fosfatado
adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vástago de unión