



Eje de unión con espiga elástica, Tipo: 6



Datos de pedido

Número de pedido	650002 6
GTIN	4062406235857
Clase de artículo	62A

Descripción

Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

Excepto tam. 6.

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descripción técnica

Longitud total	75 mm
Accionamiento del lado de la máquina	Vástago red. Ø 7 mm con lengüeta arrastre
Salida cuadrada	1/4 pul
Material	Acero al cromo-vanadio
Superficie	fosfatado
adecuado para inserto de máquina	sí
Tipo de producto	Vástago de unión