



Eje de unión con espiga elástica, Tipo: 2



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 650002 2 |
| GTIN | 4062406235796 |
| Clase de artículo | 62A |

Descripción

Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

Excepto tam. 6.

Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Accionamiento del lado de la máquina | E 6,3 (1/4 pulgada) |
| Perfil de accionamiento | Acoplamiento de 6 caras |
| Longitud total | 50 mm |
| Salida cuadrada | 1/4 pul |
| Material | Acero al cromo-vanadio |
| Superficie | fosfatado |
| adecuado para inserto de máquina | sí |
| Tipo de producto | Vástago de unión |