



## Mango de unión con bola elástica, Tipo: 9



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 650006 9      |
| GTIN              | 4062406235895 |
| Clase de artículo | 62A           |

### Descripción

#### Aplicación:

Como pieza intermedia, para incorporar insertos de llave de vaso con asiento de hexágono interior en destornilladores mecánicos con asiento de cuadrado interior.

#### Material:

Acero al cromo-vanadio, fosfatado.

### Descripción técnica

|                                      |                         |
|--------------------------------------|-------------------------|
| Accionamiento del lado de la máquina | E 6,3 (1/4 pulgada)     |
| Perfil de accionamiento              | Acoplamiento de 6 caras |
| Longitud total                       | 50 mm                   |
| Salida cuadrada                      | 1/2 pul                 |
| Material                             | Acero al cromo-vanadio  |
| Superficie                           | fosfatado               |
| adecuado para inserto de máquina     | sí                      |
| Tipo de producto                     | Vástago de unión        |