



Mango con imán / anillo de retención, Hexágono del mango: 6,3



Datos de pedido

Número de pedido	675013 6,3
GTIN	4062406235970
Clase de artículo	62A

Descripción

Ejecución:

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.

Mango de acoplamiento con imán y anillo de retención **para puntas C 6,3 y E 6,3** (el imán sujeta el tornillo).

Descripción técnica

Accionamiento del lado de la máquina	E 6,3 (1/4 pulgada)
Asiento para puntas	D 6,3
Salida hexagonal	D 6,3 (1/4 pulgada)
Longitud total	75 mm
apto para máquinas	sí
Tipo de producto	Soporte para puntas