

**Mango con imán / anillo de retención, Hexágono del mango: 6,3/100****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|----------------|
| Número de pedido | 675013 6,3/100 |
| GTIN | 4062406235987 |
| Clase de artículo | 62A |

Descripción**Ejecución:**

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.

Mango de acoplamiento con imán y anillo de retención **para puntas C 6,3 y E 6,3** (el imán sujeta el tornillo).

Descripción técnica

| | |
|--------------------------------------|---------------------|
| Asiento para puntas | D 6,3 |
| Accionamiento del lado de la máquina | E 6,3 (1/4 pulgada) |
| Salida hexagonal | D 6,3 (1/4 pulgada) |
| Longitud total | 100 mm |
| apto para máquinas | sí |
| Tipo de producto | Soporte para puntas |