

**Mango con imán / anillo de retención, Hexágono del mango: 6,3/150****Datos de pedido**

Número de pedido	675013 6,3/150
GTIN	4062406235994
Clase de artículo	62A

Descripción**Ejecución:**

De dos piezas, es decir, el mango y la punta son dos piezas distintas. De este modo, en caso de desgaste sólo deberán sustituirse las puntas.

Mango de acoplamiento con imán y anillo de retención **para puntas C 6,3 y E 6,3** (el imán sujeta el tornillo).

Descripción técnica

Salida hexagonal	D 6,3 (1/4 pulgada)
Accionamiento del lado de la máquina	E 6,3 (1/4 pulgada)
Asiento para puntas	D 6,3
Longitud total	150 mm
apto para máquinas	sí
Tipo de producto	Soporte para puntas