



## Manguera espiral de PU de 1/4 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe Ø 8 × 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 2m



### Datos de pedido

Número de pedido	080240 2
GTIN	7391390097453
Clase de artículo	08A

### Descripción

#### Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de -20/ +60 °C. Tubo flexible con espiral PU de 1/4 pulgadas con acoplamiento de acero de seguridad eSafe Ø 8 x 12 mm 2 m ISO B.

#### Suministro:

Incluye acoplamiento rápido de acero **de seguridad** n.º 080285 y boquilla de acero n.º 080290.

### Descripción técnica

Ø interior manguera	8 mm
Ø exterior manguera	12 mm
Material	Manguera espiral de PU
Color	azul
Longitud utilizable de la manguera	2 m
Conexión acoplado rápido	1/4 pul
Presión de servicio máx.	10 bar
Conexión boquilla insertable	1/4 pul

presión de estallido máxima	35 bar
Tipo de producto	Tubo

---

## Accesorios

Acoplamiento de seguridadRosca exterior Rosca exterior conexión 1/4 pul	080285 1/4
Entrerrosca con rosca exteriorJuego de 5 piezas Rosca exterior conexión 1/4 pul	080290 1/4