

Garant**Fresa de achaflanado 45°, Mango Weldon, Ø D: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	216100 25
GTIN	4045197133472
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	130 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Plaquita de corte adecuada	SD.. 090308
Longitud de voladizo L_1	27 mm
Ø achaflanado máximo $D_{máx.}$	37,3 mm
Ø de mango D_s h6	25 mm
Número de filos Z	2
Ø D	25 mm
Ejecuciones de mangos	Mango Weldon
Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Ángulo de ajuste κ	45 grados
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard

Tipo de producto

Fresa de achaflanado

AccesoriosPunta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx Plus® 15IP

674252 15IP

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas

219805

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
3,8 Nm

211750 3,8

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas

219804