



## Manguera espiral de PU de 1/4 pulgada con acoplamiento de seguridad de acero eSafe Ø 8 x 12 mm, Longitud utilizable de la manguera: 4m



### Datos de pedido

Número de pedido	080240 4
GTIN	7391390108173
Clase de artículo	08A

### Descripción

#### Ejecución:

Tubo flexible con espiral de PU, muy ligero, flexible y resistente a la abrasión, con buena fuerza de recuperación de muelle. Resistente a temperaturas de -20/ +60 °C. Tubo flexible con espiral PU de 1/4 pulgadas con acoplamiento de acero de seguridad eSafe Ø 8 x 12 mm 4 m ISO B.

#### Suministro:

Incluye acoplamiento rápido de acero **de seguridad** n.º 080285 y boquilla de acero n.º 080290.

### Descripción técnica

Presión de servicio máx.	10 bar
Color	azul
Conexión acoplado rápido	1/4 pul
Longitud utilizable de la manguera	4 m
Conexión boquilla insertable	1/4 pul
Material	Manguera espiral de PU
Ø exterior manguera	12 mm
Ø interior manguera	8 mm
presión de estallido máxima	35 bar

Tipo de producto

Tubo

---

**Accesorios**Acoplamiento de seguridadRosca exterior Rosca exterior  
conexión 1/4 pul

080285 1/4

Entrerosca con rosca exteriorJuego de 5 piezas Rosca  
exterior conexión 1/4 pul

080290 1/4