

**Garant****Fresa de achaflanado 45° de alto rendimiento, Mango cilíndrico, Ø D: 6mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	216460 6
GTIN	4045197482150
Clase de artículo	210

## Descripción

### Aplicación:

Para el mecanizado eficaz en operaciones de achaflanado especialmente pequeñas. Para el achaflanado hacia delante y hacia atrás a velocidades elevadas.

**Achaflanado hacia atrás posible a partir del tamaño 6.**

### Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,6** con varilla n.º **674252 tam. 6IP**.

## Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SC.. 05T104
Longitud de voladizo L <sub>1</sub>	20 mm
Longitud total L <sub>tot</sub>	80 mm
Ø achaflanado máximo D <sub>máx.</sub>	12,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Ø de mango D <sub>s</sub> h6	10 mm
Número de filos Z	1
Ø D	6 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Ángulo de ajuste κ	45 grados

Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm	211750 0,6
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219828
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP