



## Pistola neumática, plástico con tubo de montaje fijo, Longitud del tubo de soplado: 90mm



### Datos de pedido

Número de pedido	080250 90
GTIN	2050000970252
Clase de artículo	08A

### Descripción

#### Ejecución:

Pistolas neumáticas con caudal de aire regulable sin escalonamiento, peso reducido, opciones de suspensión flexibles y manejo sencillo.

#### Aplicación:

Para aumentar la potencia, la rentabilidad y la seguridad de instalaciones de aire comprimido industriales.

#### Suministro:

Incluye boquilla insertable de acero n.º 080290 tam. 1/4.

#### Nota:

**La serie CEJN 320 corresponde al estándar europeo 7.6 (Ø nominal 7,6 mm, perfil europeo) y es compatible con todos los sistemas corrientes.**

### Descripción técnica

Longitud del tubo de soplado	90 mm
Valor del flujo	500 l/min
Tipo de producto	Pistola

## Accesorios

Escudo protector transparente para pistola neumática Ø exterior 100 mm	080256 100
Juego de tubos y boquillas silenciosas	080257
Juego de soportes magnéticos Serie	080261
Entrerroscas con rosca exterior Juego de 5 piezas Rosca exterior conexión 1/4 pul	080290 1/4