

Garant
Fresa de achaflanado 45°, con rosca, Ø D: 33,5mm

Datos de pedido

Número de pedido	216102 33,5
GTIN	4045197469953
Clase de artículo	210

Descripción
Nota:

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	SD.. 090308
Ø D ₂	28,7 mm
Ø de corte D _c	33,5 mm
Ø achaflanado máximo D _{máx.}	45,8 mm
Longitud de voladizo L ₁	24 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Rosca de alojamiento M	M16
Ø penetración mínima D _{mín.}	46 mm
Longitud total L _{tot}	40 mm
Ø D ₁ h6	17 mm
Número de filos Z	5

Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219804
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,8 Nm	211750 3,8
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219805