

Garant**Fresa de achaflanado 45°, con rosca, Ø D: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	216102 16
GTIN	4045197469915
Clase de artículo	210

Descripción**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 3,8** con varilla n.º **674252 tam. 15IP**.

Descripción técnica

Longitud total L_{tot}	28 mm
Ø de corte D_c	16 mm
Ø achaflanado máximo $D_{m\acute{a}x.}$	28,3 mm
Rosca de alojamiento M	M10
Plaquita de corte adecuada	SD.. 090308
Ø D_2	17,7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219805 (15IP; 3,8 Nm)
Longitud de voladizo L_1	18 mm
Ø penetración mínima $D_{m\acute{i}n.}$	28,5 mm
Ø D_1 h6	10,5 mm
Número de filos Z	2

Ejecuciones de mangos	con rosca
Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 3,8 Nm	211750 3,8
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219805
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 15IP	674252 15IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219804