

# Yale

## Mecanismo de traslación y carros de transporte, tipo LF Ruedas fijas, Capacidad de carga: 6t



### Datos de pedido

Número de pedido	086007 6
GTIN	4025092163866
Clase de artículo	08Y

### Descripción

#### Ejecución:

Componentes de chasis sin mantenimiento para el transporte de cargas medianas. Las ruedas de nailon resistentes a la abrasión con recubrimiento antideslizante de goma se pueden emplear individualmente o agrupadas en un sistema.

Versión con dos rodamientos de bolas encapsulados para cada rueda fija.

### Descripción técnica

Capacidad de carga	6 t
Ø rueda	85 mm
Longitud	415 mm
Número de ruedas	6
Rueda anchura	85 mm
Quality Dress	LF-6
Anchura	210 mm
Altura	100 mm
Peso	12 kg
Tipo de producto	Mecanismo de traslación para cargas pesadas

