

**Garant****Fresa de achaflanado 45° de alto rendimiento, Mango cilíndrico, Ø D: 16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	216460 16
GTIN	4045197553072
Clase de artículo	210

**Descripción****Aplicación:**

Para el mecanizado eficaz en operaciones de achaflanado especialmente pequeñas. Para el achaflanado hacia delante y hacia atrás a velocidades elevadas.

**Achaflanado hacia atrás posible a partir del tamaño 6.**

**Nota:**

Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 0,6** con varilla n.º **674252 tam. 6IP**.

**Descripción técnica**

Longitud total $L_{tot}$	110 mm
Ø achaflanado máximo $D_{máx.}$	22,7 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219828 (6IP; 0,6 Nm)
Longitud de voladizo $L_1$	20 mm
Ø de mango $D_s$ h6	12 mm
Plaquita de corte adecuada	SC.. 05T104
Número de filos Z	5
Ø D	16 mm
Ejecuciones de mangos	Mango cilíndrico
Ángulo de biselado hacia atrás	45 grados
Ángulo de ajuste $\kappa$	45 grados

Refrigeración interior	sí
Intercambio de herramienta	PowerCard
Tipo de producto	Fresa de achaflanado

---

## Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm	211750 0,6
Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx Plus® 6IP	674252 6IP
Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219828