

**HOLEX****Fresa de planear de 45°, con perforación, Ø D / cantidad de filos Z: 50/4mm**

## Datos de pedido

Número de pedido	214202 50/4
GTIN	4067263001898
Clase de artículo	220

## Descripción

**Ejecución:**

Sin refrigeración interior.

**Nota:**Utilizar un destornillador dinamométrico GARANT TQ n.º **211750 tam. 5,7** con varilla n.º **674252 tam. 20IP**.

## Descripción técnica

Longitud total $L_{tot}$	48 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	219848 (20IP; 5,7 Nm)
Plaquita de corte adecuada	SE.. 1204..
Ø exterior máximo $D_{máx.}$	63 mm
Número de filos Z	4
Ø de corte $D_c$	50 mm
Ø de perforación de asiento	22 mm

Ejecuciones de mangos	con perforación
Ángulo de ajuste $\kappa$	45 grados
División de los cortes	desigual
Estrategia de arranque de virutas	MTC
Norma	Norma de fábrica
Tipo de producto	Fresa de planear

---

## Accesorios

Juego de tornillos para plaquita de corte 10 piezas	219848
---	--------