



Portabrocas macizo VARIA VX4, VX4, Ø de sujeción D1: 14mm



Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 319827 14 |
| GTIN | 2050002077737 |
| Clase de artículo | 33E |

Descripción

Ejecución:

VX Sujeción por tres puntos sin fuerzas transversales por medio de anillo de segmentos integral.

Resistencia par hasta 200 Nm mediante polígono.

Ventaja:

- **Cambio rápido mediante sólo un punto de sujeción,, por lo tanto, cambio de herramienta sin peligro de lesiones.**
- **Las herramientas de corte están preajustadas en la máquina.**
- **Modo de construcción corto - costes por pieza reducidos.**

Aplicación:

Para sujetar herramientas con superficies de arrastre.

Nota:

Par de apriete máximo en VX3 y VX4 con 5,7 Nm, se puede alcanzar con la llave dinamométrica adecuada n.º 211750 tam. 5,7. Par de apriete máximo en V5 con 10 Nm. Al soltar los insertos no gire por el tope.

Modelo extracorto a petición. Para la limpieza de los portaherramientas de pinza Varia y de las plaquitas intercambiables recomendamos el juego de limpieza EWS Clean.

Descripción técnica

| | |
|-------------------------------|-------|
| Longitud de voladizo medida A | 28 mm |
|-------------------------------|-------|

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Ø de sujeción D ₁ | 14 mm |
| Ø exterior D | 42 mm |
| Adaptador | VX4 |
| Tipo de producto | Cono de sujeción plano |