



Soporte de inglete de imán permanente, Ferrita



Datos de pedido

Número de pedido	085966
GTIN	2050000965388
Clase de artículo	08Q

Descripción

Ejecución:

Todas las superficies laterales, incluidos los prismas, son magnéticas. Las **superficies prismáticas son apropiadas para material redondo**. Resistente a temperaturas de máx. 200 °C.

Aplicación:

Para el apoyo rígido y con fuerte adhesión de componentes redondos (\varnothing del tubo hasta 76 mm) en distintas posiciones angulares.

Descripción técnica

Espesor	43 mm
Fuerza de sujeción nominal máxima	680 N
\varnothing máximo tubo	76 mm
resistencia máxima a altas temperaturas	200 °C
Peso	1,65 kg
Longitud	184 mm
Altura	45 mm
Ángulo preajustado	45 grados

Material núcleo del imán	Ferrita
Tipo de producto	Soporte de inglete magnético