



Lijadora de banda para tubo, Tipo: 72227561



Datos de pedido

| | |
|-------------------|-----------------|
| Número de pedido | 077715 72227561 |
| GTIN | 4014586895871 |
| Clase de artículo | 03F |

Descripción

Ejecución:

Lijadora de banda para tubos con **una capacidad abrasiva extremadamente alta**. Ideal para el **mecanizado de tubos y codos de tubo** - Limpieza, eliminación de colores de revenido, rectificado de cordones de soldadura, incluso preparación para el pulido y pulido con brillo especular. Intervalo de revoluciones ajustable de forma variable para cintas abrasivas, material no tejido y de pulir. **Guiado de la cinta mejorado**. Pulidora de tubos para radios estrechos, número de revoluciones ajustable en continuo para rectificado, acabado satinado y pulido de alto brillo.

Distancia mínima de la pared de 50 mm.

El juego de inicio cubre todas las aplicaciones estándar para tubos y codos de tubos: limpieza, eliminación de la película de laminación y arañazos, micrografía, mejor acabado satinado.

Ventaja:

- **Eliminación eficaz de las uniones de soldadura gracias a la velocidad de corte óptima de los manguitos.**
- **Número de revoluciones ajustable en continuo para rectificado, acabado satinado y pulido de alto brillo de pasamanos ya montados.**
- **Los manguitos flexibles se adaptan de forma óptima a las curvas estrechas de los tubos y producen así superficies sin resaltes.**
- **Rectificado periférico de 360° en solo 2 pasos.**
- **Polea opcional para una distancia de la pared pequeña.**
- **Protección contra re arranque.**
- **Rodamiento de rodillos protegido contra el polvo.**

Suministro:

- Pulidora de tubos FEIN RS 17-70 E.
- 2 × 10 manguitos 20 × 815 mm P120 / P180.
- 2 × 10 manguitos 40 × 815 mm P120 / P180.
- 5 cintas de vellón 20 × 820 mm, muy fino.
- 1 maleta para herramientas.

Nota:

Encontrará cintas textiles abrasivas a partir del n.º 558011.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|--|
| Suministro de energía | Funcionamiento con alimentación de red |
| Longitud de cinta | 815 mm |
| Ø de tubo mecanizable | 8 - 80 mm |
| Bloqueo contra re arranque | sí |
| Peso | 4,64 kg |
| Anchura de cinta | 20; 40 mm |
| Arranque suave | sí |
| Quality Dress | Juego de inicio RS17-70 E |
| Intervalo de revoluciones | 2700 - 8500 min ⁻¹ |
| máxima velocidad de la cinta | 9 - 27 mm/s |
| Longitud de cable | 4 m |
| Tensión nominal | 230 V |
| Consumo de potencia | 1700 W |
| Embalaje | Maleta de transporte |
| Tipo de producto | Lijadora de banda para tubo |