



Lijadora de banda para tubo, Tipo: 72227560



Datos de pedido

Número de pedido	077715 72227560
GTIN	4014586895864
Clase de artículo	03F

Descripción

Ejecución:

Lijadora de banda para tubos con **una capacidad abrasiva extremadamente alta**. Ideal para el **mecanizado de tubos y codos de tubo** - Limpieza, eliminación de colores de revenido, rectificado de cordones de soldadura, incluso preparación para el pulido y pulido con brillo especular. Intervalo de revoluciones ajustable de forma variable para cintas abrasivas, material no tejido y de pulir. **Guiado de la cinta mejorado**. Pulidora de tubos para radios estrechos, número de revoluciones ajustable en continuo para rectificado, acabado satinado y pulido de alto brillo.

Distancia mínima de la pared de 50 mm.

Ventaja:

- **Eliminación eficaz de las uniones de soldadura gracias a la velocidad de corte óptima de los manguitos.**
- **Número de revoluciones ajustable en continuo para rectificado, acabado satinado y pulido de alto brillo de pasamanos ya montados.**
- **Los manguitos flexibles se adaptan de forma óptima a las curvas estrechas de los tubos y producen así superficies sin resaltes.**
- **Rectificado periférico de 360° en solo 2 pasos.**
- **Polea opcional para una distancia de la pared pequeña.**
- **Protección contra re arranque.**
- **Rodamiento de rodillos protegido contra el polvo.**

Suministro:

Pulidora de tubos FEIN RS 17-70 E.

Se suministra sin accesorios en la caja.

Nota:

Encontrará cintas textiles abrasivas a partir del n.º 558011.

Descripción técnica

Intervalo de revoluciones	2700 - 8500 min ⁻¹
Arranque suave	sí
Ø de tubo mecanizable	8 - 80 mm
Consumo de potencia	1700 W
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Tensión nominal	230 V
Bloqueo contra re arranque	sí
Longitud de cable	4 m
Anchura de cinta	20; 40 mm
máxima velocidad de la cinta	9 - 27 mm/s
Peso	4,64 kg
Quality Dress	RS 17-70 E
Longitud de cinta	815 mm
Tipo de producto	Lijadora de banda para tubo