

**Escalera telescópica de uso múltiple, de 4 piezas, Cantidad de barrotes: 4X5****Datos de pedido**

Número de pedido	966111 4X5
GTIN	4003866413843
Clase de artículo	96Z

**Descripción****Ejecución:**

Escalera de pared, de tijera y de tijera para apoyo multifuncional en escaleras en una sola. Altura de trabajo ajustable en la distancia entre peldaños de 280 mm en todas las variantes. Unión de largueros y peldaños por rebordado de calidad con alta resistencia. Dimensiones de transporte compactas, se puede plegar para ahorrar espacio. Articulación de láminas de aluminio de seguridad con enclavamiento automático, fácil de manejar. Regulación de la altura segura por medio de cuatro tiradores de fundición a presión de aluminio. Con estabilizadores abatibles para su uso como escalera de pared según EN 131-1 (no para tamaño 4x3). Los estabilizadores se pueden plegar para el transporte o cuando se utiliza como escalera de tijera para ahorrar espacio.

**Norma:****DIN EN 131.****Descripción técnica**

Peso	18 kg
Altura de trabajo escalera de tijera aprox.	3,85 m

Longitud en estado plegado	1,58 m
Cantidad de peldaños	4×5
Profundidad en estado plegado	0,21 m
Norma	DIN EN 131-2
Anchura en estado plegado	0,71 m
Altura de trabajo escalera de pared aprox.	6,05 m
Modelo peldaño	Barrote
Longitud de escalera extendida	5,3 m
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera de uso múltiple