



Electroimán elevador de carga UL Plus, Máxima carga (plano): 250kg



Datos de pedido

Número de pedido	085995 250
GTIN	
Clase de artículo	08P

Descripción

Ejecución:

Construcción compacta y robusta con imanes permanentes de neodimio. Rendimiento óptimo incluso en intersticios grandes, sin campos de dispersión. Fuerza de arranque certificada (ver certificado de comprobación).

Empuñadura de accionamiento de marcha suave con bloqueo de seguridad para el mecanismo de conmutación. Una comprobación previa de las cargas que han de elevar por medio de placa de seguridad garantiza un factor de seguridad de 3:1.

Aplicación:

Para la manipulación y el transporte seguros de materiales planos y redondos, (n.º 085990; 085992; 085995) o delgados y planos (n.º 085985).

Para piezas de fundición o acero, placas, barras o tubos. Uso en almacenes, fundiciones / acererías, gestión de stocks de acero, ámbitos de construcción de herramientas y de producción.

Descripción técnica

Medida F	218 mm
Grosor de pared del material mínimo redondo	60 mm
Medida E	94 mm
Medida G	40 mm

Medida B	214 mm
Grosor de pared del material mínimo plano	25 mm
capacidad de carga mínima plano	11 kg
Medida A	155 mm
Capacidad de carga máxima plano	250 kg
Longitud máxima plano	1500 mm
Medida C	92 mm
Capacidad de carga máxima redondo	100 kg
Medida D	96 mm
Ø máximo redondo	300 mm
Peso	11 kg
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto	Electroimán elevador