



## MultiMaster AMM 500 Plus Top Batería, Tipo: 71293861



### Datos de pedido

Número de pedido	077816 71293861
GTIN	4014586895321
Clase de artículo	03F

### Descripción

#### Ejecución:

MultiTool de alta potencia para un progreso rápido del trabajo (desmontaje y renovación) con accesorios de más de 30 piezas para serrar en madera y metal, rectificar, cortar losas y más. Líderes del mercado en herramientas oscilantes en tres clases de rendimiento (SuperCut, MultiMaster, MultiTalent) en nueva versión con **portaherramientas Starlock** (transmisión de fuerza mejorada para un avance de trabajo hasta un 35 % superior).

- **Posibilidades de aplicación casi ilimitadas (aserrado, rectificado, rascado, tronzado, escofinado) gracias a los movimientos oscilantes (formación de polvo reducida).**
- **Regulación electrónica en continuo de la velocidad de giro para un trabajo óptimo.**
- **Máxima calidad y estabilidad gracias al engranaje metálico y el uso exclusivo de rodamientos de bolas y de agujas.**
- **Manejo óptimo gracias a su diseño ergonómico con insertos Softgrip y peso reducido.**

#### Suministro:

Juego de accesorios de 30 piezas, dispositivo de succión y L-BOXX.

Incluye cargador y 2 paquetes de baterías de iones de litio AMPShare (18 V / 4 Ah). 1 hoja de sierra E-Cut Long-Life (10 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (35 mm), 2 hojas de sierra E-Cut Long-Life (65 mm), 1 hoja de sierra E-Cut de carburo Pro (32 mm), 1 hoja de sierra HM (Ø 75 mm), 1 escofina de MD (triangular) 1 espátula, 1 placa abrasiva perforada, 5 hojas abrasivas perforadas cada una (K 60, 80, 120, 180) 1 dispositivo de aspiración, 1 cargador rápido GAL 1880 CV, 2 paquetes de baterías de iones de litio (18 V / 4 Ah), 1 maleta para herramientas de plástico (L-Boxx 136).

#### Nota:

Encontrará baterías adecuadas en n.º 073851 – 073858.

## Descripción técnica

Portaherramientas	Starlock, Starlock Plus
Tensión de batería	18 V
Peso	1,8 kg
Número de oscilaciones	11000 - 18500 min <sup>-1</sup>
Suministro de energía	a batería
Cantidad de baterías contenidas	2
Tipo batería	Ion de litio
Capacidad de la batería	4 Ah
Amplitud (movimiento de oscilación)	2 × 1,7 grados
Quality Dress	AMM 500 PLUS TOP
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Tipo de producto	Osciladores

## Accesorios

Hoja de sierra de segmentos, MD, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077865 90
Hoja de sierra, bimetálico HSS, 5 piezas Ø de hoja de sierra 100 mm	077839 100
Surtido de hojas de sierra E-Cut, MiniCut3 piezas Ejecución SET	077859 SET
Hoja de sierra de segmentos, MD, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm	077829 75
Hoja de sierra de segmentos, diamante Ø de hoja de sierra 90 mm	077868 90
Hoja de sierra de segmentos, MD, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077829 90

Hoja de sierra de segmentos, diamante, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077867 90
Hoja de sierra, HSS integral, 5 piezas Ø de hoja de sierra 85 mm	077835 85
Hoja de sierra, bimetál HSS Ø de hoja de sierra 100 mm	077838 100
Hoja de sierra de segmentos, HSS integral Ø de hoja de sierra 85 mm	077836 85
Hoja de sierra de segmentos, diamante, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm	077830 75
Hoja de sierra, HSS integral Ø de hoja de sierra 85 mm	077834 85
Hoja de sierra de segmentos, diamante, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm	077867 75
Surtido de hojas de sierra E-Cut, madera y metal 6 piezas Ejecución SET	077848 SET
Hoja de sierra, bimetál HSS, 5 piezas Ø de hoja de sierra 85 mm	077839 85
Hoja de sierra de segmentos, diamante, 1,2 mm Ø de hoja de sierra 90 mm	077830 90
Hoja de sierra de segmentos, MD Ø de hoja de sierra 90 mm	077828 90
Hoja de sierra de segmentos, bimetál HSS Ø de hoja de sierra 100 mm	077827 100
Hoja de sierra, bimetál HSS Ø de hoja de sierra 85 mm	077838 85
Hoja de sierra de segmentos, MD, 2,2 mm Ø de hoja de sierra 75 mm	077865 75