

**Par de guantes, Talla de los guantes: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	094212 11
GTIN	4067263202455
Clase de artículo	02H

**Descripción****Ejecución:**

**Guantes de montaje HOLEX Basic.** Especialmente ligero y flexible con un recubrimiento de PU duradero. Apto para tareas precisas en entornos de trabajo secos. Buen tacto y gran sensibilidad.

**Norma:**

EN 388; EN ISO 21420

**Nota:**

El pedido mínimo corresponde a una unidad de embalaje (VPE) o un múltiple de ésta.

Embalaje respetuoso con el medio ambiente, 100 % libre de plástico. Estos guantes solo pueden adquirirse en una unidad de embalaje completa (VPE) o en varias de ellas.

**Descripción técnica**

Talla de guante	11
Contenido	12
Característica de los guantes	Apto para la piel de personas alérgicas
EN 388	3121X

Material de base	Poliéster
Recubrimiento	PU
Variante de recubrimiento	Superficie de la palma de la mano
Intervalo de aplicación	Precisión
Color	blanco
Tecnología de punto	13G
AQL	G-II 1,0 for critical, G-II 2,5 for major, G-II 4,0 for Minor.
Aplicación	reutilizable
Tipo de producto	Guantes multiuso