

HOLEX**Lámpara LED con batería, Longitud: 220mm****Datos de pedido**

Número de pedido	081564 220
GTIN	4067263252566
Clase de artículo	02A

Descripción**Ejecución:**

Lámpara de trabajo LED de batería plegable y delgada con **tres opciones de iluminación**. Se pueden utilizar en muchos campos de aplicación debido a su diseño delgado y los dos imanes.

- **Un foco y dos luces principales.**
- **Luz principal delantera regulable en 2 niveles de luz.**
- **Plegable en 180°.**
- **Nivel de carga siempre a la vista a través del indicador LED.**

Función:

IP20: Existe protección contra la penetración de cuerpos extraños de $\varnothing < 12$ mm, pero se debe evitar el contacto, y además no existe protección contra el agua.

Suministro:

Incluye el cable USB-C.

Descripción técnica

Clase de protección IP	IP 20
Peso	61 g

Cantidad de baterías contenidas	1
Tipo batería	Ion de litio
Bombilla	Módulo LED
Suministro de energía	a batería
Corriente de alumbrado	50 - 100 lm
Duración ilumin.	3 - 6 h
Anchura total	30 mm
Tipo de producto	Lámpara de inspección