

**Punta de macho para roscar, vaporizado, M: M6****Datos de pedido**

Número de pedido	130992 M6
GTIN	4067263295853
Clase de artículo	12H

**Descripción****Ejecución:**

Con mango de 6 caras de 1/4 pulgadas según DIN 3126 C 6,3.

**Aplicación:**

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

**Descripción técnica**

Paso de rosca	1 mm
Longitud de filo $L_c$	16 mm
Longitud total L	39 mm
Forma del corte previo	B
$\varnothing$ de cuello $D_1$	4,5 mm
Norma rosca	DIN 13
Sentido del corte	derecha
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
Norma	Norma de fábrica
$\varnothing$ de agujero para roscar	5 mm
Recubrimiento	vaporizado
Tipo de rosca	M
Material de corte	HSS

Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Ángulo de flanco	60 grados
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero pasante
Tipo de producto	Punta de macho para roscar

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado con restricciones		
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado		
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado		
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones		
Aceite	adecuado		