



Juego de puntas de macho para roscar con mango de acoplamiento, Para rosca métrica: M3-10



Datos de pedido

Número de pedido	130996 M3-10
GTIN	4067263295884
Clase de artículo	12K

Descripción

Ejecución:

Con mango de 6 caras de 1/4 pulgadas según DIN 3126 C 6,3.

Aplicación:

Ideal para uso móvil en trabajos de reparación y montaje.

Contenido:

1 mango de acoplamiento n.º 675025: Tam. 6,3

1 punta de macho para roscar 130992 de cada: Tam. M3; M4; M5; M6; M8; M10

Descripción técnica

Forma del corte previo	B
Norma	Norma de fábrica
Tipo de herramienta de roscar	Macho de roscado manual
Norma rosca	DIN 13
Sentido del corte	derecha

Tipo de rosca	M
Material de corte	HSS
Clase de tolerancia	ISO 2 6H
Ángulo de flanco	60 grados
Empleo con tipo de perforación	hasta 1,5×D en agujero pasante
Tipo de producto	Punta de macho para roscar