

Garant**Equipo digital de alturas 2D HG1, Tipo: 350****Datos de pedido**

Número de pedido	445355 350
GTIN	4067263301745
Clase de artículo	41F

Descripción técnica

Fuerza de medición	1,0 ± 0,2 N
Longitud superficie de pie	255 mm
Precisión de repetición en el plano	0,5 µm
Anchura superficie de pie	278 mm
Tipo batería	Níquel-hidruro metálico
Calibración	E2
Ámbito de aplicación máximo	170 - 520 mm
Capacidad de medición	350 mm
Tensión nominal	4,8 V
Precisión de repetición de perforación	1 µm
Desviación de la perpendicularidad (frontal)	5 µm

Cantidad de baterías contenidas	1
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	445430
Altura total	688 mm
Incremento numérico conmutable	0,01 / 0,005 / 0,001 / 0,0005 / 0,0001 mm
Margen de error (L = longitud de medición en mm)	1,8 + L / 600 µm
Peso	22 kg
Norma	Norma de fábrica
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Interfaz	Sistema inalámbrico i-wi MAHR
Interfaz	Interfaz USB
Técnica de medición	digital
Certificado de prueba	Certificado de prueba del fabricante
Tipo de producto	Equipo de alturas

Servicios

Calibración Equipo digital de alturas Capacidad de medición máxima 400 mm	024000 400
Calibración DAkkS Equipo digital de alturas Capacidad de medición máxima 400 mm	024010 400

Accesorios

Soportes para puntas de medición Tipo T6	445410 T6
Punta de medición de bola Tipo K6/51	445420 K6/51