



Cinta adhesiva de tejido, gris, Tipo: 48X50



Datos de pedido

Número de pedido	083602 48X50
GTIN	4063565117909
Clase de artículo	08M

Descripción

Ejecución:

La **tesa® 74662 duct tape** tiene una excelente fuerza adhesiva incluso en superficies rugosas y polvorientas. Es resistente al agua, adaptable y flexible. Ideal para hermetizar tubos y conductos, así como para aplicaciones de limpieza y mampostería. Es fácil de romper a mano en dirección longitudinal y transversal.

Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Nuevas dimensiones: las cinta textiles Tesa 74662 son 2 mm más anchas ¡(50 x 50)!

Descripción técnica

Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Aplicación	Pegar
Aplicación	Embalar
Aplicación	Sellar
Aplicación	Fijar

Aplicación	Fijar
Aplicación	Liar
Particularidad	repelente al agua
Particularidad	adaptable
Particularidad	desgarrable a mano
Humedad del almacén	50 - 70 %
Anchura	50 mm
resistente a altas temperaturas hasta	60 °C
Material de base	Lámina de PE
Capacidad de estiramiento	19 %
Longitud	50 m
Adherencia de acero	0,44 N/mm
Color	gris
Temperatura de almacenamiento	15 - 35 °C
Finura de la tela	27 malla
Masa adhesiva	Caucho sintético
Resistencia a la tracción	3 N/mm
Espesor	0,215 mm
con forro	no
Quality Dress	duct tape 74662
Atributo del nombre de producto	gris
Tipo de producto	Cinta adhesiva