



## Cinta adhesiva de tejido, negro, Tipo: 48X50



### Datos de pedido

Número de pedido	083603 48X50
GTIN	4063565117893
Clase de artículo	08M

### Descripción

#### Ejecución:

La **tesa® 74662 duct tape** tiene una excelente fuerza adhesiva incluso en superficies rugosas y polvorientas. Es resistente al agua, adaptable y flexible. Ideal para hermetizar tubos y conductos, así como para aplicaciones de limpieza y mampostería. Es fácil de romper a mano en dirección longitudinal y transversal.

#### Nota:

La fecha de consumo preferente indicada de los productos tesa® está referida al cumplimiento de las directivas de almacenamiento especificadas.

Nuevas dimensiones: las cinta textiles Tesa 74662 son 2 mm más anchas ¡(50 x 50)!

### Descripción técnica

Material de base	Lámina de PE
Aplicación	Fijar
Aplicación	Embalar
Aplicación	Sellar
Aplicación	Fijar

Aplicación	Pegar
Aplicación	Liar
Longitud	50 m
Adherencia de acero	0,44 N/mm
Quality Dress	duct tape 74662
Humedad del almacén	50 - 70 %
Particularidad	repelente al agua
Particularidad	adaptable
Particularidad	desgarrable a mano
Masa adhesiva	Caucho sintético
Espesor	0,215 mm
Resistencia a la tracción	3 N/mm
Color	negro
resistente a altas temperaturas hasta	60 °C
Capacidad de estiramiento	19 %
Tipo de cinta adhesiva	de un lado
Finura de la tela	27 malla
Anchura	38 mm
Temperatura de almacenamiento	15 - 35 °C
con forro	no
Atributo del nombre de producto	negro
Tipo de producto	Cinta adhesiva