


**SOMT....20ER-GM, CA6535, Tipo: 10**

**Datos de pedido**

Número de pedido	222076 10
GTIN	4960664708260
Clase de artículo	25A

**Descripción**
**Ejecución:**

Plaquetas de 4 filos con aristas de corte convexas para fuerzas de corte reducidas.

**Aplicación:**

La **geometría GM** es la mejor elección para el mecanizado general.

**Nota:**

Valores aproximativos de aplicación para  $a_e = 0,3 \times D$ .

**Descripción técnica**

Avance $f_z$ por diente	0,5 – 1,2 mm
Tipo	S
Radio de programación para $a_p$ máx.	3 mm
Radio angular	2 mm
Grosor de la placa E	4,76 mm
Tamaño de plaqueta	10
Código ISO plaqueta de corte	SOMT140520ER-GM

Clase	CA6535
Material de corte	MD
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

### Datos de usuario

	Uso	$V_c$	Código ISO
Inconel	adecuado	30 m/min	S
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		
Aire	adecuado		