

# Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 8×D, Tipo: 48



### Datos de pedido

Número de pedido	232255 48
GTIN	4045197592545
Clase de artículo	22G

### Descripción

### Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Con refrigeración interior. Recta ranurada.

#### Nota:

Reducir los valores de avance f en un 5 % y los valores v<sub>c</sub> en un 10 %.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D<sub>c</sub>: 48 - 65 mm

Longitud útil L₁: 422,3 mm

Ø de mango D<sub>s</sub>: 40 mm

Longitud del mango L₅: 70 mm Tornillos de amarre: 232990 TX20

## Descripción técnica

Longitud útil L <sub>1</sub>	422,3 mm
Ø de mango D <sub>s</sub>	40 mm
Tornillos de amarre	232990 TX20
Intervalo Ø D <sub>c</sub>	48 - 65 mm
Longitud del mango L <sub>s</sub>	70 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	8×D
Mango	ISO 9766



Refrigeración interior	SÍ
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles
Accesorios	
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX20	232990 TX20
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600