



## Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 5×D, Tipo: 13



### Datos de pedido

Número de pedido	232250 13
GTIN	4045197589040
Clase de artículo	22G

### Descripción

#### Ejecución:

Con refrigeración interior.

#### Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo  $\varnothing D_c$ : 13 - 17,5 mm

Longitud útil  $L_1$ : 63,5 mm

$\varnothing$  de mango  $D_s$ : 20 mm

Longitud del mango  $L_s$ : 50 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX8

### Descripción técnica

Longitud útil $L_1$	63,5 mm
Tornillos de amarre	232990 TX8
Intervalo $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
$\varnothing$ de mango $D_s$	20 mm
Longitud del mango $L_s$	50 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	5×D
Mango	ISO 9766
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles

---

**Accesorios**

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
---	------------

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm	211750 1,3
---	------------

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX8	232990 TX8
--	------------