



Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 5×D, Tipo: 25



Datos de pedido

Número de pedido	232260 25
GTIN	4045197592583
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

343000-343530.

Refrigeración interior: no

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Longitud útil L_1 : 187,3 mm

Cono Morse CM tamaño: 4

Tornillos de amarre: 232990 TX15

Descripción técnica

Tornillos de amarre	232990 TX15
Intervalo $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Longitud útil L_1	187,3 mm
Cono Morse CM tamaño	4
Número de filos Z	2
Ejecución	5×D
Mango	Cono Morse
Refrigeración interior	no

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX15	232990 TX15
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX9	232990 TX9
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600