



Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 3×D, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	232258 12
GTIN	4045197658425
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Recta ranurada.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase n.º **343000-343530**.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: no

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Longitud útil L_1 : 31,8 mm

Cono Morse CM tamaño: 2

Tornillos de amarre: 232990 TX7

Descripción técnica

Longitud útil L_1	31,8 mm
Intervalo $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
Tornillos de amarre	232990 TX7
Cono Morse CM tamaño	2
Número de filos Z	2
Ejecución	3×D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm	211750 0,6
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX7	232990 TX7