

**HOLEX****Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 5xD,  
Tipo: 36****Datos de pedido**

Número de pedido	232260 36
GTIN	4045197592590
Clase de artículo	22G

**Descripción****Ejecución:**

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

**Nota:**

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

**343000-343530.**

Refrigeración interior: no

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D<sub>c</sub>: 36 - 47 mm

Longitud útil L<sub>1</sub>: 209,5 mm

Cono Morse CM tamaño: 4

Tornillos de amarre: 232990 TX20

**Descripción técnica**

Intervalo Ø D <sub>c</sub>	36 - 47 mm
Tornillos de amarre	232990 TX20
Longitud útil L <sub>1</sub>	209,5 mm
Cono Morse CM tamaño	4
Número de filos Z	2
Ejecución	5xD
Mango	Cono Morse
Refrigeración interior	no

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles

## Accesorios

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm

659874 50

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX15

232990 TX15

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20

674248 TX20

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm

659906 1600

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX20

232990 TX20

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm

659957 1600