



Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 3×D, Tipo: 13



Datos de pedido

Número de pedido	232258 13
GTIN	4045197658432
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Recta ranurada.

Nota:

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º 343000-343530**.

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: no

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 13 - 17,5 mm

Longitud útil L_1 : 35 mm

Cono Morse CM tamaño: 2

Tornillos de amarre: 232990 TX8

Descripción técnica

Longitud útil L_1	35 mm
Intervalo $\varnothing D_c$	13 - 17,5 mm
Tornillos de amarre	232990 TX8
Cono Morse CM tamaño	2
Número de filos Z	2
Ejecución	3×D
Mango	Cono Morse

Refrigeración interior	no
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 1,3 Nm	211750 1,3
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX8	232990 TX8