



Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 5×D, Tipo: 25



Datos de pedido

Número de pedido	232250 25
GTIN	4045197589064
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Con refrigeración interior.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 25 - 35 mm

Longitud útil L_1 : 187,3 mm

\varnothing de mango D_s : 32 mm

Longitud del mango L_s : 60 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX15

Descripción técnica

Intervalo $\varnothing D_c$	25 - 35 mm
Tornillos de amarre	232990 TX15
Longitud útil L_1	187,3 mm
\varnothing de mango D_s	32 mm
Longitud del mango L_s	60 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	5×D
Mango	ISO 9766

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX15	232990 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX9	232990 TX9
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600