



Elemento de base Vástago de cono Morse, sin refrigeración interior, 5×D, Tipo: 48



Datos de pedido

Número de pedido	232260 48
GTIN	4045197592606
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Conos reductores adecuados para herramientas con vástago Cono Morse, véase **n.º**

343000-343530.

Refrigeración interior: no

Número de filos Z: 2

Intervalo Ø D_c: 48 - 65 mm

Longitud útil L₁: 231,8 mm

Cono Morse CM tamaño: 5

Tornillos de amarre: 232990 TX20

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	231,8 mm
Intervalo Ø D _c	48 - 65 mm
Tornillos de amarre	232990 TX20
Cono Morse CM tamaño	5
Número de filos Z	2
Ejecución	5×D
Mango	Cono Morse
Refrigeración interior	no

Tipo de producto

Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20

674248 TX20

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm

659906 1600

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX20

232990 TX20

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm

659874 50

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm

659957 1600