



Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 3×D, Tipo: 12



Datos de pedido

Número de pedido	232245 12
GTIN	4045197658067
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Con refrigeración interior.

Recta ranurada.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 12 - 12,5 mm

Longitud útil L_1 : 31,8 mm

\varnothing de mango D_s : 20 mm

Longitud del mango L_s : 50 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX7

Descripción técnica

Intervalo $\varnothing D_c$	12 - 12,5 mm
\varnothing de mango D_s	20 mm
Longitud útil L_1	31,8 mm
Tornillos de amarre	232990 TX7
Longitud del mango L_s	50 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	3×D
Mango	ISO 9766

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX7	232990 TX7
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX7	674248 TX7
Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado 0,6 Nm	211750 0,6