



Elemento de base Mango cilíndrico, con refrigeración interior, 5×D, Tipo: 36



Datos de pedido

Número de pedido	232250 36
GTIN	4045197589071
Clase de artículo	22G

Descripción

Ejecución:

Para perforaciones con una precisión hasta IT10.
Con refrigeración interior.

Nota:

Otros tamaños disponibles a petición.

Refrigeración interior: sí

Número de filos Z: 2

Intervalo $\varnothing D_c$: 36 - 47 mm

Longitud útil L_1 : 209,6 mm

\varnothing de mango D_s : 40 mm

Longitud del mango L_s : 70 mm

Tornillos de amarre: 232990 TX20

Descripción técnica

Longitud útil L_1	209,6 mm
\varnothing de mango D_s	40 mm
Intervalo $\varnothing D_c$	36 - 47 mm
Tornillos de amarre	232990 TX20
Longitud del mango L_s	70 mm
Número de filos Z	2
Ejecución	5×D
Mango	ISO 9766

Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Brocas de plaquitas reversibles

Accesorios

Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX15	232990 TX15
Juego de tornillos Torx® 10 piezas Accionamiento TX20	232990 TX20
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659957 1600