

**Taladro percutor sin batería, cargador, Tipo: GSB1890C****Datos de pedido**

Número de pedido	070113 GSB1890C
GTIN	4059952617312
Clase de artículo	03B

Descripción**Ejecución:**

Taladro-atornillador de impacto con batería Bosch para aplicaciones de atornillado, taladrado y taladrado con percusión extremadamente duras.

- **La Electronic Cell Protection (ECP) protege la batería frente a sobrecalentamiento y descarga completa.**
- **La Electronic Motor Protection (EMP) protege el motor frente a sobrecarga.**
- **Desactivación del par de giro mecánica, multinivel.**
- **Presilla práctica para el cinturón (no 070104).**
- **Luz LED integrada, indicador de carga de la batería.**
- **Portabrocas de sujeción rápida.**

Con **motor EC sin escobillas.**

KickBackControl con desconexión automática en caso de bloqueo, así como un acoplamiento de precisión único en su género. Forma constructiva compacta, longitud de cabeza muy corta (solo 184 mm) para un manejo perfecto (tam. GSB1890C), por lo que es óptimo para trabajar en espacios estrechos. Compatible con Connectivity-Modul. Diseño compacto, longitud de cabezal muy corta (solo 175 mm) para un manejo perfecto.

Con freno motor.

Suministro:

Sin batería, sin cargador y con L-BOXX.

Nota:

Encontrará baterías de recambio y cargadores adecuados a partir del n.º 073851 y 073866.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	0 - 630 min ⁻¹
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Par de giro máximo blando	36 Nm
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	2100 min ⁻¹
Suministro de energía	a batería
Tipo batería	Ion de litio
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	13 mm
Máxima vibración según EN con función de taladrado percutor	11,8 m/s ²
Altura	210 mm
Quality Dress	GSB 18V-90 C
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 18 V
Máxima vibración según EN sin función de taladrado percutor	1,5 m/s ²
Ø máximo de taladrado espiral en madera	68 mm
Construcción del motor	Motor sin escobillas
Tensión de batería	18 V
Peso	1,2 kg
Par de giro máximo duro	64 Nm
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Anchura	77 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Longitud	175 mm
Capacidad de la batería	4 Ah
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Tipo de producto	Atornillador de impacto

